

TSO 型 连续式奥氏体等温淬火炉

(网带式输送方式)




用途

- 薄板弹簧
- 小工件

特长

- 品质稳定
 - 通过对炉内2~5点温度检测进行温度调节, 炉内各区域温度分布良好
 - 出料滑道附近, 设有防止盐浴产生之气体侵入的防护装置
- 省力化
 - 通过输送带针对外形复杂的工件也可以进行连续的处理
- 节能
 - 炉内结构紧凑, 气氛瓦斯的消耗量降至最低
- 操作简单
 - 炉体采用可分离结构, 采用模组式加热器, 保养更换简单方便

构造图



标准规格

流水线型号	型号	淬火炉					
		处理量 kg/hr	炉内有效尺寸(mm)			功率 kw	RX瓦斯 m³/hr
			宽(W)	高(H)	长(L)		
TSO-1	TS-1	7-15	150	40	1300	32	8
TSO-2	TS-2	15-30	200	40	1400	35	8
TSO-3	TS-3	30-50	250	50	1500	40	11
TSO-4	TS-4	50-70	300	50	1800	50	18
TSO-5	TS-5	70-90	450	50	2000	70	24
TSO-6	TS-6	90-120	600	60	2000	95	35
TSO-7	TS-7	120-160	600	60	2700	125	40
TSO-8	TS-8	160-200	700	60	3000	160	60

盐浴槽						水洗槽	
型号	输送带		功率	盐溶剂容量		型号	水容量
	宽(W)	高(H)		kw	长(L)		
TO-1	350	35	20+8	650	1170	TW-1	550
TO-2	400	35	22.5+8	900	1620	TW-2	650
TO-3	500	35	30+8.5	1000	1800	TW-3	750
TO-4	600	35	37.5+9	1150	2070	TW-4	1000
TO-5	750	35	45+9	1500	2700	TW-5	1250
TO-6	900	40	60+9	2700	4900	TW-6	1500
TO-7	900	40	67.5+12	3260	5900	TW-7	1500
TO-8	1000	40	90+15	4000	7200	TW-8	2000

- 可配合贵司要求设计。●可提供瓦斯加热方式之炉型。●产品中没有使用石棉。
- 为了改进产品，弊司保留不作预告进行规格变更的权利。



—安全注意事项—

使用时，请务必在熟读操作说明书的基础上，进行正确操作。

Gasden Ro

東京瓦斯電炉株式会社

本社・工場

〒223-0057 日本国横浜市港北区新羽町964-21

TEL:0081-45(542)0771(代) FAX:0081-45(541)1725

E-mail:gasdenro-eigyoku01@katsuraseiki.co.jp

http://www.gasdenro.co.jp



上海诺亚方舟自动化科技有限公司

SHANGHAI NOAH'S ARK AUTOTECK CO.,LTD.

地址:中国上海市嘉定区龙盘路568号 邮政编码:201801

TEL:021-59900795 FAX:021-59903795

E-mail:pro@noahteck.com

http://www.noahteck.com